



XT digitális furatmikrométer készlet Holematic Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 20-50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428752 20-50
GTIN	5051102207571
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

Holematic **3 pontos XT furatmikrométer** zsákfurat méréshez 12,5 - 16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Előny:

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a pisztolymarkolatnak és az állandó mérőerőnek köszönhetően.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **2 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

428702 sz. digitális furatmikrométer, UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező ellenőrző gyűrűvel.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., USB hardverkulcs 498952 sz., beállító gyűrű 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

Műszaki leírás

Méréstartomány	20 - 50 mm
Beállító gyűrű Ø	20 / 35 mm
Leolvasás	0,001 mm
Hibahatár	0,004 mm
Mérőfejek száma	3
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 20-50 mm

020550 20-50

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	428510 4/150
XT digitális furatmikrométer HolematicBluetooth kapcsolattal Méréstartomány 35-50 mm	428702 35-50
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
XT digitális furatmikrométer HolematicBluetooth kapcsolattal Méréstartomány 20-25 mm	428702 20-25
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22
XT digitális furatmikrométer HolematicBluetooth kapcsolattal Méréstartomány 25-35 mm	428702 25-35
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 35-50 mm	428605 35-50
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus	498952
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 20-25 mm	428745 20-25
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 20-25 mm	428746 20-25
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 25-35 mm	428745 25-35
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 25-35 mm	428746 25-35
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 35-50 mm	428745 35-50
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 35-50 mm	428746 35-50