



XT digitális furatmikrométer készlet Holematic Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 50-100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428752 50-100
GTIN	5051102207601
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

Holematic **3 pontos XT furatmikrométer** zsákfurat méréshez 12,5 - 16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniuszl nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Előny:

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a pisztolymarkolatnak és az állandó mérőerőnek köszönhetően.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **2 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

428702 sz. digitális furatmikrométer, UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező ellenőrző gyűrűvel.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., USB hardverkulcs 498952 sz., beállító gyűrű 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

Műszaki leírás

Beállító gyűrű Ø	65 / 80 mm
Hibahatár	0,005 mm
Méréstartomány	50 - 100 mm
Leolvasás	0,001 mm
Mérőfejek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 50-100 mm	020550 50-100
------------------------------------------------------------	---------------

Tartozék

XT digitális furatmikrométer HolematicBluetooth kapcsolattal Méréstartomány 65-80 mm	428702 65-80
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 70 mm	484030 70
Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus	498952
XT digitális furatmikrométer HolematicBluetooth kapcsolattal Méréstartomány 50-65 mm	428702 50-65
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150	428510 5/150
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 80-100 mm	428605 80-100
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 65-80 mm	428605 65-80
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
XT digitális furatmikrométer HolematicBluetooth kapcsolattal Méréstartomány 80-100 mm	428702 80-100
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 50-65 mm	428605 50-65
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 50-65 mm	428745 50-65
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 50-65 mm	428746 50-65
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 65-80 mm	428745 65-80
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 65-80 mm	428746 65-80
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 80-100 mm	428745 80-100
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 80-100 mm	428746 80-100