



XT digitális furatmikrométer készlet Holematic Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 6-10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428752 6-10
GTIN	5051102207519
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

Holematic **3 pontos XT furatmikrométer** zsákfurat méréshez 12,5 - 16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Előny:

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a pisztolymarkolatnak és az állandó mérőerőnek köszönhetően.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **2 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

428702 sz. digitális furatmikrométer, UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező ellenőrző gyűrűvel.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., USB hardverkulcs 498952 sz., beállító gyűrű 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

Műszaki leírás

Beállító gyűrű Ø	8 mm
Leolvasás	0,001 mm
Mérőfejek száma	2
Hibahatár	0,004 mm
Méréstartomány	6 - 10 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 6-10 mm	020550 6-10
--	-------------

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 8 mm	484030 8
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 1/63	428510 1/63
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 8-10 mm	428605 8-10
Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus	498952
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 6-8 mm	428605 6-8
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 6-8 mm	428745 6-8
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 6-8 mm	428746 6-8
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 8-10 mm	428745 8-10
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 8-10 mm	428746 8-10