

## Menet Dugós idomszer UNC-2B, Menet: 10-24



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486300 10-24
GTIN	2050001933157
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

ANSI B1.2 szabvány szerint idomszerek.  
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.  
UNC = Unified national coarse thread.

**Szabvány:**

**ANSI B 1.1**

### Műszaki leírás

Menet	10-24 UNC
Menet / coll	24
Menetfajta	UNC
Szabvány	ANSI B 1.1
Minőség	2
Tűrésmező	B
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

### Szolgáltatások

028590 90

DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm

028550 20