

HOLEX**Kettős csillagkulcs készlet, hajlított, foszfátózott, Kulcsok száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615910 10
GTIN	4045197385628
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

HOLEX – ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

HOLEX – króm-vanádium acél, foszfátózott.

Tartalom:

1-1 db 615600 / 615000 / 615900 / 615950 sz. kettős csillagkulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Műszaki leírás

Kulcsok száma	10
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	75 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott

Termék fajtája

Csavarkulcs

Tartozék

Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 27X30 mm	615900 27X30
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 10X11 mm	615900 10X11
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 20X22 mm	615900 20X22
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 8X9 mm	615900 8X9
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 21X24 mm	615900 21X24
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 16X17 mm	615900 16X17
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 14X15 mm	615900 14X15
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 6X7 mm	615900 6X7
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 18X19 mm	615900 18X19
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 12X13 mm	615900 12X13