

Menet Dugós idomszer UNF-2B, Menet: 7/8coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	486320 7/8
GTIN	4046122122738
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

ANSI B1.2 szabvány szerint idomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.
UNF = Unified national fine thread.

Szabvány:

ANSI B 1.1

Műszaki leírás

Menet / coll	14
Menet	7/8 UNF
Menetfajta	UNF
Szabvány	ANSI B 1.1
Minőség	2
Tűrésmező	B
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

Szolgáltatások

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm	028550 20
---	-----------

DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90
mm

028590 90