

HOLEX**Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátzott, Kulcsnyílás: 25X28mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 615900 25X28 |
| GTIN | 4045197441690 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátzott.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Kulcs hossza L | 346 mm |
| Kulcsnyílás ₂ | 28 mm |
| Kulcsnyílás ₁ | 25 mm |
| Maximális gyűrű Ø D ₂ max | 40 mm |
| Maximális gyűrű Ø D ₁ max | 36 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Felület | foszfátzott |
| Terméknév attribútum | foszfátzott |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |

