



## 6-szög csuklós fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 17mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 642600 17     |
| GTIN              | 4018754006205 |
| Árucikk kategória | 63A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület. Hatszög **AS-Drive** profillal.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

### Műszaki leírás

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Profil oldali Ø     | 23,5 mm          |
| Hossz               | 70 mm            |
| Kulcsnyílás         | 17 mm            |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll         |
| Profil              | 6-szög dugókulcs |
| Termék fajtája      | Dugókulcs fej    |

