

HOLEX**Nyomatékkulcs kerepes hajtószárral, Maximális nyomaték: 1000Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657272 1000
GTIN	4045197892041
Árucikk kategória	62E

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, egykarú nyomatékkulcs, mikrométer-skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel.

Fixen beépített racsni dugókulcs fejek feltűzéséhez.

Mértékegységek: Nm, lbfft. Racsni **átdugaszolható négyszöggel** és tartócsappal, **jobbos és balos meghúzáshoz.**

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Kis és közepes sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

$\pm 4\%$ a kijelzett értékből.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapláncmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Nyomatéktartomány	200 - 1000 Nm
Skálaosztás, 1 osztás =	5 Nm
Kijelzés	analóg
Súly	5700 g
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Maximális nyomaték	1000 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Visszajelzés	kioldó
Teljes hossz L	1330 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága	állítható
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L ₃]	1175 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020010 1000
DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000