

HOLEX**Nyomatékkulcs kerepes hajtószárral, Maximális nyomaték: 500Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657272 500
GTIN	4045197892027
Árucikk kategória	62E

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, egykarú nyomatékkulcs, mikrométer-skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel.

Fixen beépített racsnidugókulcs fejek feltűzéséhez.

Mértékegységek: Nm, lbfft. Racsnidugókulcs **át dugaszolható négyszöggel** és tartócsappal, **jobbos és balos meghúzáshoz.**

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattant és ezután ismét azonnal üzemkés.

Felhasználás:

Kis és közepes sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

$\pm 4\%$ a kijelzett értékből.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapláncmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Kerepes hajtószár	áttűzhető négyszöggel
Maximális nyomaték	500 Nm
Kijelzés	analóg
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Skálaosztás, 1 osztás =	5 Nm
Nyomatéktartomány	100 - 500 Nm
Súly	3800 g
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Teljes hossz L	830 mm
Visszajelzés	kioldó
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	681 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsni)
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020010 1000