

Garant**Teleszkópos műhelykocsi, Tálcák száma: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	914500 3
GTIN	4045197892058
Árucikk kategória	9GT

Leírás**Kivitel:**

A teleszkópos műhelykocsi stabil, mélyhúzott acéllemez szerkezetű tágas fenékrekesszel, 2 tárolórekesszel, a fedél minden oldalon legurulásgátló peremmel és X-ABS burkolattal rendelkezik.

Két teleszkópcső beépített gáztöltésű rugóstaggal (egyenként 20 kg rugóerő) segíti a kocsi nyitását és zárását. Záráskor a teleszkópcsővek egymásba csúsznak, így zárt állapotban nincsenek kiálló alkatrészek. Lehajtható húzó- és tolófogantyúval.

Hengerzár segítségével központilag zárható. Görgős csapágyazású kerekekkel (két rögzítőfékes kormányzott kerékkel, 2 fix kerékkel).

Tartalom:

Fiókrendezők. 6 db 365 mm elválasztó lap, 1 db 435 mm elválasztó lap, 1 elválasztó lap a fenékrekeszhez.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Műszaki leírás

Magasság nyitva	935 mm
-----------------	--------

Rekesz hasznos szélessége	435 mm
Rekesz hasznos mélysége	330 mm
Teherbírás fedelenként/rekeszenként	20 kg
Fenéktálca teherbírása	40 kg
Magasság zárva	520 mm
Súly	24,4 kg
Mélység	365 mm
Szélesség	670 mm
Fiókbetétek száma	3
Hengerzár	Moduláris betét
Termék fajtája	Műhelykocsi

Tartozék

Zárpersely 225-010-43 betét nélkül	914208
------------------------------------	--------