



Hajlított hatszögkulcs készlet Krómozott, Kulcsok száma: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	626095 9
GTIN	7610733085316
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár DIN ISO 2936 L szerint. Homlokl felület síkra munkálva, letört élek. Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény).

PB Swiss Tools speciális ötvözet, nikkelezett és krómozott felület.

Tartalma:

1-1 db 626090 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	9
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Hajlított hatszögkulcs, hosszúkrómozott Hatszög 10 mm	626090 10
Műanyag tartó hajlított hatszögkulcsokhoz Kulcshelyek száma 9	627255 9
Hajlított hatszögkulcs, hosszúkrómozott Hatszög 1,5 mm	626090 1,5

Hajlított hatszögkulcs, hosszúkrómozott Hatszög 5 mm	626090 5
Hajlított hatszögkulcs, hosszúkrómozott Hatszög 3 mm	626090 3
Hajlított hatszögkulcs, hosszúkrómozott Hatszög 4 mm	626090 4
Hajlított hatszögkulcs, hosszúkrómozott Hatszög 6 mm	626090 6
Hajlított hatszögkulcs, hosszúkrómozott Hatszög 8 mm	626090 8
Hajlított hatszögkulcs, hosszúkrómozott Hatszög 2,5 mm	626090 2,5
Hajlított hatszögkulcs, hosszúkrómozott Hatszög 2 mm	626090 2