

Garant**Műhelykocsi 4 kihúzható rekeszsel, Kihúzható rekeszek száma: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	914505 4
GTIN	4045197892065
Árucikk kategória	9GT

Leírás**Kivitel:**

A műhelykocsi stabil acéllemez háza perforált oldalfalakkal rendelkezik tartozékok rögzítéséhez. Felosztható kihúzható rekeszekkel. Tágas fenékrekesz nagyobb szerszámok tárolásához. Fémredőnyökkel zárható **hengerzár** segítségével. Görgős csapágyazású kerekkel (2 rögzítőfékes kormányzott keréssel, 2 fix keréssel). Acéltálca X-ABS betéttel. Erős, ergonomikus fogantyú üvegszál erősítésű PP-ből.

Tartalom:

Fiókrendezők. 8 db 380 mm elválasztó lap, 2 db 500 mm elválasztó lap, rögzítőanyag.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Műszaki leírás

Mélység	380 mm
Szélesség	660 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Magasság	950 mm

Súly	34 kg
Fiók hasznos mélysége	295 mm
Kihúzható rekeszek száma	4
Kivitel	redőnyökkel
Fiók / kihúzható polc teherbírása	15 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	75 %
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Termék fajtája	Műhelykocsi

Tartozék

Zárpersely 225-010-41 betét nélkül	914209
------------------------------------	--------