



## Huzalcsupaszító fogó kábelvágóval „StriX“ VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 180mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	728763 180
GTIN	4003773081319
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Többkomponensű anyaggal bevont száruk, **1000V-ig szigetelt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Lépcsős pófával optikai tájékozódásként állandó hosszok (11 mm és 16 mm) csupaszítása érdekében. Max. 5 mm külső Ø-ig.

Krómozott fogó.

#### Alapanyag:

Speciális szerszámacél, sülyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	180 mm
Max. vágásteljesítmény Ø	5 mm
Vágási teljesítmény	10 mm <sup>2</sup>
Gyártó jelölése	StriX
Nyél	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	Krómozott
állítócsavarral a keresztmetszet beállításához	igen

Termék fajtája

Vágó fogó