

Garant GRIDLINE

Műhelykocsi ToolCar, 20×16G, Fiókok száma: 5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	914520 5
GTIN	4045197892089
Árucikk kategória	9GT

Leírás**Kivitel:**

ToolCar műhelykocsi karcálló, csúszásgátló és a felületet különösen kímélő **GARANT GridLine betéttel**. A felület egyszerűen kicserélhető más munkalapokra (pl. bambusz) vagy satuval szerelt bambusz munkalapra. Az értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz központilag zárható a fiókokkal együtt. A fiókok előlapja és a kocsioszlopok LDPE ütközésvédő burkolattal rendelkeznek. Ütközésnél megakadályozzák az érzékeny felületek és munkadarabok sérülését.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Tartalom:

Fiókrendezőkkal:

75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951510 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Figyelem:

A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741 – 951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.

További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál. Hozzávaló fiókrendezők:
Hasított szegélylemezek 951560 sz. 75 méret és 200 méret;

Elválasztó lapok 951510 sz. 75 méret és 200 méret;
Beilleszthető válaszfalak 951721 – 951821 sz. 75 méret és 951741 – 951821 sz. 200 méret.

Műszaki leírás

Szélesség	800 mm
Mélység	500 mm
Magasság	1000 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Súly	74,4 kg
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiókok száma	5
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Sorozat	Műhelykocsi ToolCar
Sorozat	ToolCar
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiókok hasznos területe G-ben	20×16
Fiók / kihúzható polc teherbírása	40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	20×16G
Hengerzár	Moduláris betét
Termék fajtája	Műhelykocsi

Tartozék

Elválasztó lapok Mélység 16G Fiók előlap magassághoz 75 mm

951510 75

Elválasztó lapokMélység 16G Fiók előlap magassághoz 125 mm	951510 125
Kerék készlet műhelykocsikhoz és guruló munkapadhoz Típus G	915567 G
Zárpajzs GridLine-hoz Típus VA21	914227 VA21