

Garant GRIDLINE

**Műhelykocsi ToolCar, 20×16G, Fiókok száma: 10****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 914520 10     |
| GTIN              | 4045197892126 |
| Árucikk kategória | 9GT           |

**Leírás****Kivitel:**

ToolCar műhelykocsi karcálló, csúszásgátló és a felületet különösen kímélő **GARANT GridLine betéttel**. A felület egyszerűen kicserélhető más munkalapokra (pl. bambusz) vagy satuval szerelt bambusz munkalapra. Az értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz központilag zárható a fiókokkal együtt. A fiókok előlapja és a kocsioszlopok LDPE ütközésvédő burkolattal rendelkeznek. Ütközésnél megakadályozzák az érzékeny felületek és munkadarabok sérülését.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság: 10 × 75 mm

**Tartalom:**

Fiókrendezőkkel:

75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951510 sz. 75 méret,  
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

**Szín:**

Kétszínű **porszórt bevonattal**; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

**Figyelem:**

A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741 – 951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.

További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál. Hozzávaló fiókrendezők:  
Hasított szegélylemez 951560 sz. 75 méret;

elválasztó lapok 951510 sz. 75 méret;  
beilleszthető válaszfalak 951721 – 951821 sz. 75 méret.

## Műszaki leírás

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Magasság   | 1000 mm                   |
| Mélység  | 500 mm                    |
| Fiók hasznos szélessége                          | 500 mm                    |
| Szélesség  | 800 mm                    |
| Fiók hasznos mélysége                            | 400 mm                    |
| Fiókok száma                                     | 10                        |
| Súly   | 90,4 kg                   |
| Fiók hasznos szélessége G-ben                    | 20                        |
| Fiók hasznos mélysége G-ben                      | 16                        |
| Sorozat  | Műhelykocsi ToolCar       |
| Sorozat  | ToolCar                   |
| Egyenkénti fiókkioldás                           | Egykezes                  |
| Fiókok hasznos területe G-ben                    | 20×16                     |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása                | 40 kg                     |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen)              | 100 %                     |
| Fiókkihúzás                                      | Kihúzás elleni reteszelés |
| Hoffmann perforált fal osztás                    | 9×9 mm                    |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 20×16G                    |
| Hengerzár  | Moduláris betét           |
| Termék fajtája                                   | Műhelykocsi               |

## Tartozék

Elválasztó lapok Mélység 16G Fiók előlap magassághoz 75 mm

951510 75

Kerék készlet műhelykocsikhoz és guruló munkapadhoz  
Típus G

915567 G

Zárpajzs GridLine-hoz Típus VA21

914227 VA21