

**Garant****Műhelykocsi 6 fiókkal, Fiókok száma: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	914510 6
GTIN	4045197892072
Árucikk kategória	9GT

**Leírás****Kivitel:**

A műhelykocsi stabil acéllemez háza perforált oldalfalakkal rendelkezik tartozékok rögzítéséhez. A fiókok belső oldalain hornyokkal a fiókok felosztásához. A fiókok reteszelve egy a fogantyúba épített kioldó markolattal történik. A fiókok **hengerzár** segítségével központilag zárhatók. Görgős csapágyazású kerekkel (két rögzítőfékes kormányzott keréssel, 2 fix keréssel). Acéltálca X-ABS betéttel.

Erős, ergonomikus fogantyú üvegszál erősítésű PP-ből.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

**Tartalom:**

Fiókrendezők. 4 elválasztó lap 60 mm fiókhoz, 3 elválasztó lap 120 mm fiókhoz.

**Szín:**

Kétszínű **porszórt bevonattal**; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

**Műszaki leírás**

Súly	45 kg
Szélesség	660 mm

Fiók hasznos mélysége	300 mm
Fiókok száma	6
Magasság	950 mm
Mélység	380 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	30 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	75 %
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Termék fajtája	Műhelykocsi

## Tartozék

Zárpersely 225-010-43 betét nélkül	914208
------------------------------------	--------