

Garant GRIDLINE

Műhelykocsi teljesen kihúzható fiókokkal, 20×16G, Fiókok száma: 5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	914540 5
GTIN	4045197892188
Árucikk kategória	9GT

Leírás**Kivitel:**

Műhelykocsi karcálló, csúszásgátló és különösen felületkímélő X-ABS felülettel. A felület egyszerűen kicserélhető más munkalapokra (pl. bambusz) vagy satuval szerelt bambusz munkalapra.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Tartalom:

Fiókrendezőkkel:

75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951510 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Figyelem:

Az opcionális 914791 sz. értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz nincs integrálva a műhelykocsi központi zárába, külön hengerzárral záródik.

A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741 – 951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.

További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál. Hozzávaló fiókrendezők: Hasított szegélylemezek 951560 sz. 75 méret és 200 méret;

Elválasztó lapok 951510 sz. 75 méret és 200 méret;
Beilleszthető válaszfalak 951721 – 951821 sz. 75 méret és 951741 – 951821 sz. 200 méret.

Műszaki leírás

Súly	68,2 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Szélesség	800 mm
Mélység	500 mm
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Magasság	1000 mm
Fiókok száma	5
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiókok hasznos területe G-ben	20×16
Fiók / kihúzható polc teherbírása	40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	20×16G
Hengerzár	Moduláris betét
Termék fajtája	Műhelykocsi

Tartozék

Elválasztó lapok Mélység 16G Fiók előlap magassághoz 75 mm	951510 75
Elválasztó lapok Mélység 16G Fiók előlap magassághoz 125 mm	951510 125
	915567 G

Kerék készlet műhelykocsikhoz és guruló munkapadhoz
Típus G

Zárpajzs GridLine-hoz Típus VA21

914227 VA21