

Garant GRIDLINE

Műhelykocsi ToolCar ComfortClose funkcióval, 20×16G, Fiókok száma: 10**Rendelési adatok**

Rendelés száma	914524 10
GTIN	4045197892171
Árucikk kategória	9GT

Leírás**Kivitel:**

ToolCar műhelykocsi karcálló, csúszásgátló és a felületet különösen kímélő **GARANT GridLine betéttel**. A felület egyszerűen kicserélhető más munkalapokra (pl. bambusz) vagy satuval szerelt bambusz munkalapra. Az értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz központilag zárható a fiókokkal együtt. A fiókok előlapja és a kocsioszlopok LDPE ütközésvédő burkolattal rendelkeznek. Ütközésnél megakadályozzák az érzékeny felületek és munkadarabok sérülését.

GARANT ComfortClose. Automatikus és csillapított csukódó fiókok.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság: 10 × 75 mm

Tartalom:

Fiókrendezőkkal:

75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951510 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Figyelem:

A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741 – 951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.

További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál. Hozzávaló fiókrendezők:

Hasított szegélylemez 951560 sz. 75 méret;
elválasztó lapok 951510 sz. 75 méret;
beilleszthető válaszfalak 951721 – 951821 sz. 75 méret.

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Szélesség	800 mm
Súly	90,4 kg
Magasság	1000 mm
Fiókok száma	10
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Sorozat	Műhelykocsi ToolCar
Sorozat	ToolCar
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiókok hasznos területe G-ben	20×16
Fiók / kihúzható polc teherbírása	30 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	20×16G
Hengerzár	Moduláris betét
Termék fajtája	Műhelykocsi

Tartozék

Elválasztó lapok Mélység 16G Fiók előlap magassághoz 75 mm

951510 75

Kerék készlet műhelykocsikhoz és guruló munkapadhoz
Típus G

915567 G

Zárpajzs GridLine-hoz Típus VA21

914227 VA21