

Garant GRIDLINE

**Műhelykocsi ToolCar ComfortClose funkcióval, 20×16G, Fiókok száma: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	914524 8
GTIN	4045197892164
Árucikk kategória	9GT

**Leírás****Kivitel:**

ToolCar műhelykocsi karcálló, csúszásgátló és a felületet különösen kímélő **GARANT GridLine betéttel**. A felület egyszerűen kicserélhető más munkalapokra (pl. bambusz) vagy satuval szerelt bambusz munkalapra. Az értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz központilag zárható a fiókokkal együtt. A fiókok előlapja és a kocsioszlopok LDPE ütközésvédő burkolattal rendelkeznek. Ütközésnél megakadályozzák az érzékeny felületek és munkadarabok sérülését.

**GARANT ComfortClose.** Automatikus és csillapított csukódó fiókok.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

**Tartalom:**

Fiókrendezőkkal:

75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951510 sz. 75 méret,  
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

**Szín:**

Kétszínű **porszórt bevonattal**; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

**Figyelem:**

A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741 – 951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.

További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál. Hozzávaló fiókrendezők:

Hasított szegélylemezek 951560 sz. 75 méret és 125 méret;  
 Elválasztó lapok 951510 sz. 75 méret és 125 méret;  
 Beilleszthető válaszfalak 951721 – 951821 sz. 75 méret és 951731 – 951821 sz. 125 méret.

## Műszaki leírás

Súly	85 kg
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Szélesség	800 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Mélység	500 mm
Magasság	1000 mm
Fiókok száma	8
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Sorozat	Műhelykocsi ToolCar
Sorozat	ToolCar
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiókok hasznos területe G-ben	20×16
Fiók / kihúzható polc teherbírása	30 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	20×16G
Hengerzár	Moduláris betét
Termék fajtája	Műhelykocsi

## Tartozék

Elválasztó lapok Mélység 16G Fiók előlap magassághoz 125 mm

951510 125

Elválasztó lapok Mélység 16G Fiók előlap magassághoz 75 mm

951510 75

Kerék készlet műhelykocsikhoz és guruló munkapadhoz  
Típus G

915567 G

Zárpajzs GridLine-hoz Típus VA21

914227 VA21