

Garant GRIDLINE

Guruló munkapad ToolTruck teljesen kihúzható Comfort Close fiókokkal, 20×16G, Fiókok száma: 8**Rendelési adatok**

Rendelés száma	914564 8
GTIN	4045197892270
Árucikk kategória	9GT

Leírás**Kivitel:**

A ToolTruck guruló munkapad HDPE munkalappal van felszerelve a magas műszaki igényekhez. Szekrényrész **2 rakodópolccal** és ajtóval. **Kocsioszlopok LDPE ütközésvédő borítással rendelkeznek.**

A **központi zár** egyidejűleg reteszeli a szekrényrész ajtaját és a fiókokat.

GARANT ComfortClose, automatikusan és csillapítottan csukódó fiókok.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Tartalom:

Fiókrendezőkkal:

75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951510 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Figyelem:

Az opcionális 914791 sz. értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz nincs integrálva a ToolTruck központi zárába, külön hengerzárral záródik.

A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741 – 951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.

További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoporthoz talál. Hozzávaló fiókrendezők:

Hasított szegélylemezek 951560 sz. 75 méret és 125 méret;
Elválasztó lapok 951510 sz. 75 méret és 125 méret;
Beilleszthető válaszfalak 951721 – 951821 sz. 75 méret és 951731 – 951821 sz. 125 méret.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	400 mm
Magasság	1000 mm
Mélység	500 mm
Szélesség	1195 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókok száma	8
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiókok hasznos területe G-ben	20×16
Sorozat	Guruló munkapad ToolTruck
Sorozat	ToolTruck
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Konfigurátorhoz szükséges	igen
Fiók / kihúzható polc teherbírása	30 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Terméknév attribútum	20×16G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Elválasztó lapok Mélység 16G Fiók előlap magassághoz 125 mm

951510 125

Elválasztó lapokMélység 16G Fiók előlap magassághoz 75 mm	951510 75
Polclapfix Típus 1	914774 1
Kerék készlet műhelykocsikhoz és guruló munkapadhoz Típus G	915567 G
Zárpajzs GridLine-hoz Típus VA21	914227 VA21