

Garant GRIDLINE

Guruló munkapad 5 fiókkal, egyik oldalra kihúzható, 20×16G, Fiókok száma: 5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	914580 5
GTIN	4045197892300
Árucikk kategória	9GT

Leírás**Kivitel:**

A guruló munkapad stabil acéllemez háza két beépített tárolópolccal rendelkezik. Az oldalfal \square 9×9 mm, 37 mm osztásban perforált a tartozékok rögzítéséhez. A fiókok belső oldalai simák, a fiókok felosztásához mégis alkalmasak. A fiókok kioldása központi kioldó karral történik a markolatnál. A fiókok **hengerzár** segítségével központilag zárhatók. Görgős csapágyszású kerekekkel (2 rögzítőfékes kormányzott keréssel, 2 fix keréssel). A 25 mm vastag **bambusz** munkalap satu felszereléséhez alkalmas.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Tartalom:

Fiókrendezőkkel:

75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951510 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal** ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Figyelem:

A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741 – 951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.

További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoporthoz talál. Hozzávaló fiókrendezők: Hasított szegélylemezek 951560 sz. 75 méret; 125 méret és 200 méret;

Elválasztó lapok 951510 méret 75 méret; 125 méret és 200 méret;
Beilleszthető válaszfalak 951721 – 951821 sz. 75 méret; 951731 – 951821 sz. 125 méret és 951741 – 951821 sz. 200 méret.

Műszaki leírás

Mélység	525 mm
Súly	64 kg
Fiókok száma	5
Magasság	900 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Szélesség	1000 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiókok hasznos területe G-ben	20×16
Konfigurátorhoz szükséges	igen
Fiók / kihúzható polc teherbírása	40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Terméknév attribútum	20×16G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Elválasztó lapok Mélység 16G Fiók előlap magassághoz 125 mm	951510 125
Elválasztó lapok Mélység 16G Fiók előlap magassághoz 75 mm	951510 75
	915567 G

Kerék készlet műhelykocsikhoz és guruló munkapadhoz
Típus G
