

Garant GRIDLINE

**Guruló munkapad ToolTruck bambusz munkalappal, 20×16G, Fiókok száma: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	914568 8
GTIN	4045197892294
Árucikk kategória	9GT

**Leírás****Kivitel:**

A ToolTruck guruló munkapad 25 mm vastag **bambusz** munkalappal van felszerelve (satu felszereléséhez alkalmas). Szekrényrész **2 rakodópolccal** és ajtóval. **Kocsioszlopok LDPE ütközésvédő borítással rendelkeznek.**

A **központi zár** egyidejűleg reteszeli a szekrényrész ajtaját és a fiókokat.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

**Tartalom:**

Fiókrendezőkkel:

75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951510 sz. 75 méret,  
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

**Szín:**

Kétszínű **porszórt bevonattal**; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

**Figyelem:**

Az opcionális 914791 sz. értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz nincs integrálva a ToolTruck központi zárába, külön hengerzárral záródik.

A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741 – 951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.

További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál. Hozzávaló fiókrendezők: Hasított szegélylemezek 951560 sz. 75 méret és 125 méret;

Elválasztó lapok 951510 sz. 75 méret és 125 méret;  
Beilleszthető válaszfalak 951721 – 951821 sz. 75 méret és 951731 – 951821 sz. 125 méret.

## Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiókok száma	8
Mélység	500 mm
Súly	104 kg
Magasság	1000 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Szélesség	1195 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiókok hasznos területe G-ben	20×16
Sorozat	Guruló munkapad ToolTruck
Sorozat	ToolTruck
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Konfigurátorhoz szükséges	igen
Fiók / kihúzható polc teherbírása	40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Terméknév attribútum	20×16G
Termék fajtája	Mobil munkapad

## Tartozék

951510 75

Elválasztó lapok Mélység 16G Fiók előlap magassághoz 75 mm

Polclapfix Típus 1

914774 1

Elválasztó lapok Mélység 16G Fiók előlap magassághoz 125 mm

951510 125

Kerék készlet műhelykocsikhoz és guruló munkapadhoz  
Típus G

915567 G

Zárpajzs GridLine-hoz Típus VA21

914227 VA21