

**HOLEX****Műhelykocsi 4 kihúzható rekeszsel, Kihúzható rekeszek száma: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	914700 4
GTIN	4045197892324
Árucikk kategória	92V

**Leírás****Kivitel:**

A műhelykocsi stabil acéllemez háza gumi betéttel rendelkezik. Felosztható kihúzható rekeszekkel. Tágas fenékrekesz nagyobb szerszámok tárolásához. Fém zsaluval és **40-es méretű lakattal** zárható.

Görgős csapágyazású kerekkel (két kormányzott keréssel, ebből egy rögzítőfékkel, 2 fix keréssel).

**Tartalom:**

Inkluzív fiókelválasztók. 6 db 295 mm elválasztó lap, 1 db 500 mm elválasztó lap.

**Szín:**

Kétszínű **porszórt bevonattal**, RAL 7035 világosszürke RAL7016 antracitszürkével kombinálva.

**Műszaki leírás**

Magasság	910 mm
Fiók hasznos mélysége	295 mm
Kihúzható rekeszek száma	4
Mélység	380 mm

Súly	31 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Szélesség	660 mm
Kivitel	redőnyökkel
Fiók / kihúzható polc teherbírása	15 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	75 %
Termék fajtája	Műhelykocsi