



Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz, Torx® profil: E24



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 642700 E24 |
| GTIN | 4018754007325 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszögek a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszögek **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain. Kíméli a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Profilméret A: 22,1 mm

Profil oldali Ø: 27,8 mm

Hossz: 41,2 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|---------|
| Torx® profil | E24 |
| Profil oldali Ø | 27,8 mm |
| Profilméret A | 22,1 mm |
| Hossz | 41,2 mm |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll |
| Profil | Dugókulcs TORX® csavarokhoz |
| Alapanyag | Króm ötvözet acél |
| Felület | Nikkelbevonatra krómozott |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |