

**Akkumulátoros vizsgálókamera, Gyártó jelölése: M12IC****Rendelési adatok**

Rendelés száma	492712 M12IC
GTIN	4002395001910
Árucikk kategória	03L

Leírás**Kivitel:**

Akkus kompakt vizsgálókamerák nehezen hozzáférhető helyeken végzett vizuális ellenőrzéshez.

- **69 mm / 2,7 col forgatható színes LCD kijelző.**
- **Automatikus kontraszt állítás és fehéregyensúly.**
- **Vízálló kamerafej 3 fokozatú LED lámpával.**
- **Rugalmas, vízálló kamerakábel (0,9 m hosszú).**
- **Digitális zoom a részletek jobb megtekintetősége érdekében.**

Tartalom:

1x 12 V / 2,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, kamerakábel, akasztó, mágnes, tükör, szállítókofter.

Csomagolás: Szállítókofter

Akkumulátor-feszültség: 12 V

Akkumulátor kapacitás: 2 Ah

Kijelző mérete: 2,7 coll

Kijelző felbontás: 320×240 px

Kamerafej Ø: 9 mm

Kamerakábel hossza: 900 mm

Műszaki leírás

Kijelző felbontás	320×240 px
-------------------	------------

Gyártó jelölése	M12 IC
Kamerakábel hossza	900 mm
Kijelző mérete	2,7 coll
Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Kamerafej Ø	9 mm
Súly	0,66 kg
Energiaellátás	Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Endoszkóp