



Akkumulátoros vizsgálókamera, Gyártó jelölése: M12ICAV



Rendelési adatok

Rendelés száma	492712 M12ICAV
GTIN	4002395159994
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Akkus kompakt vizsgálókamerák nehezen hozzáférhető helyeken végzett vizuális ellenőrzéshez.

- **89 mm / 3,5 col levehető vezeték nélküli színes LCD kijelző.**
- **Audió, videó és fotó funkció, 100 – 400 %-os digitális zoom.**
- **Automatikus kontraszt állítás és fehéregyensúly.**
- **Vízálló kamerafej 3 fokozatú LED lámpával.**
- **Rugalmas, vízálló 274 cm hosszú kamerakábel.**
- **Digitális zoom a részletek jobb megtekinthetősége érdekében.**

Tartalom:

1x 12 V / 2,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék C12 C, kábel 2740 mm, 8 GB SD kártya, szállítókoszor.

Műszaki leírás

Kijelző mérete	3,5 coll
Kijelző felbontás	320x240 px
Akkumulátor-feszültség	12 V
Gyártó jelölése	M12 ICAV3-9

Kamerafej Ø	12,4 mm
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Kamerakábel hossza	2740 mm
Súly	0,72 kg
Energiaellátás	Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Endoszkóp