

## Furatkefe NOVOFLEX-B SiC120-as szemcse, Típus: 60



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 574490 60     |
| GTIN              | 4013349528285 |
| Árucikk kategória | 57L           |

### Leírás

#### Kivitel:

Önközpontosító furatkefe rugalmas **szilícium-karbid golyókkal**. Teljes hossz 200 mm.

#### Felhasználás:

**Élletöréséhez, felületek végső megmunkálásához és hónolási munkákhoz. Egyenletesen finomra köszörült felületeket** hoz létre nagy érintkezési felülettel. Kézi fúrógépeken és állványos gépeken való használatra. Ajánlott fordulatszám  $350 - 700 \text{ min}^{-1}$ , 20 – 40 másodperc érintkezési idő.

#### Figyelem:

Ne szárazon, hanem a 084205 sz. csiszoló olajjal használja.

### Műszaki leírás

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Munkahossz $L_3$              | 70 mm                        |
| Furat $\varnothing$ -höz      | 57,1 - 60 mm                 |
| Kefe $\varnothing D_1$        | 64 mm                        |
| Szár $\varnothing D_s$        | 7,3 mm                       |
| Sorozat                       | NOVOFLEX-B                   |
| Bevonat anyaga                | Szilícium-karbid             |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC                          |
| Szemcsézet                    | 120                          |
| Ajánlott fordulatszám         | $350 - 700 \text{ min}^{-1}$ |
| Termék fajtája                | Hengeres kefék               |

---

**Tartozék**

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 0,25 l

084205 0,25

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 20 l

084205 20

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 5 l

084205 5