

## Furatkefe NOVOFLEX-B SiC120-as szemcse, Típus: 27



### Rendelési adatok

Rendelés száma	574490 27
GTIN	4013349529121
Árucikk kategória	57L

### Leírás

**Kivitel:**

Önközpontosító furatkefe rugalmas **szilícium-karbid golyókkal**. Teljes hossz 200 mm.

**Felhasználás:**

**Élletöréséhez, felületek végső megmunkálásához és hónolási munkákhoz. Egyenletesen finomra köszörült felületeket** hoz létre nagy érintkezési felülettel. Kézi fúrógépeken és állványos gépeken való használatra. Ajánlott fordulatszám  $350 - 700 \text{ min}^{-1}$ , 20 – 40 másodperc érintkezési idő.

**Figyelem:**

Ne szárazon, hanem a 084205 sz. csiszoló olajjal használja.

### Műszaki leírás

Furat Ø-höz	25,1 - 27 mm
Kefe Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Munkahossz L <sub>3</sub>	70 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	5,1 mm
Sorozat	NOVOFLEX-B
Bevonat anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Szemcsézet	120
Ajánlott fordulatszám	$350 - 700 \text{ min}^{-1}$
Termék fajtája	Hengeres kefék

---

**Tartozék**

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 0,25 l

084205 0,25

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 20 l

084205 20

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 5 l

084205 5