

## Furatkefe NOVOFLEX-B SiC120-as szemcse, Típus: 7



### Rendelési adatok

Rendelés száma	574490 7
GTIN	4013349586865
Árucikk kategória	57L

### Leírás

#### Kivitel:

Önközpontosító furatkefe rugalmas **szilícium-karbid golyókkal**. Teljes hossz 200 mm.

#### Felhasználás:

**Élletöréséhez, felületek végső megmunkálásához és hónolási munkákhoz. Egyenletesen finomra köszörült felületeket** hoz létre nagy érintkezési felülettel. Kézi fúrógépeken és állványos gépeken való használatra. Ajánlott fordulatszám  $350 - 700 \text{ min}^{-1}$ , 20 – 40 másodperc érintkezési idő.

#### Figyelem:

Ne szárazon, hanem a 084205 sz. csiszoló olajjal használja.

### Műszaki leírás

Furat Ø-höz	6,1 - 7 mm
Munkahossz $L_3$	50 mm
Kefe Ø $D_1$	8 mm
Szár Ø $D_s$	3,6 mm
Sorozat	NOVOFLEX-B
Bevonat anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Szemcsézet	120
Ajánlott fordulatszám	$350 - 700 \text{ min}^{-1}$
Termék fajtája	Hengeres kefék

---

**Tartozék**

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 0,25 l

084205 0,25

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 20 l

084205 20

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 5 l

084205 5