

Furatkefe NOVOFLEX-B SiC120-as szemcse, Típus: 11



Rendelési adatok

Rendelés száma	574490 11
GTIN	4013349528124
Árucikk kategória	57L

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító furatkefe rugalmas **szilícium-karbid golyókkal**. Teljes hossz 200 mm.

Felhasználás:

Életöréséhez, felületek végső megmunkálásához és hónolási munkákhoz. Egyenletesen finomra köszörült felületeket hoz létre nagy érintkezési felülettel. Kézi fúrógépeken és állványos gépeken való használatra. Ajánlott fordulatszám $350 - 700 \text{ min}^{-1}$, 20 – 40 másodperc érintkezési idő.

Figyelem:

Ne szárazon, hanem a 084205 sz. csiszoló olajjal használja.

Műszaki leírás

Munkahossz L_3	60 mm
Furat \emptyset -höz	10,1 - 11 mm
Kefe $\emptyset D_1$	12 mm
Szár $\emptyset D_s$	3,6 mm
Sorozat	NOVOFLEX-B
Bevonat anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Szemcsézet	120
Ajánlott fordulatszám	$350 - 700 \text{ min}^{-1}$
Termék fajtája	Hengeres kefék

Tartozék

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80
Tartalom 5 l

084205 5

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80
Tartalom 0,25 l

084205 0,25

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80
Tartalom 20 l

084205 20