

Mitutoyo**Beépített tolómérő függőleges, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	499402 200
GTIN	4946368128405
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Absolut elektronikával és nagy, egyszerűen leolvasható kijelző-számokkal. Egyszeri nulla-pozíció beállítás, amely a következő elemcseréig (kb. 1,5 év) az abszolút nullapont marad. Maximális mérési precizitás nagyon nagy műveleti sebesség esetén is. ZERO / ABS funkció – nullázás és átkapcsolás relatívról abszolút mérésre.

Beépíthető kapacitív, elektronikus mérőrendszer. **Függőleges beépítés.**

Felhasználás:

Szerszámgépeken, készülékeken stb. végzendő mérési és pozicionálási feladatokhoz.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497085 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 200 mm
Súly	310 g
Leolvasás	0,01 mm

Kalibrálás	Az ár külön ajánlatkérésre.
Teljes hossz L ₂	320 mm
Mérősin hossza L ₁	344 mm
Hibahatár	0,03 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	Digitális
Termék fajtája	Beépíthető tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásUniverzális tolómérő Max. méréstartomány 600 mm	021400 600
---	------------

Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497085 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497085 D2
Adó Típus S11E	498966 S11E
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497085 D1