

Dugós menetidomszer EG 6H mód., Menet: EG-M4



Rendelési adatok

Rendelés száma	486180 EG-M4
GTIN	2050001919168
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Menetidomszer huzalos menetbetétekhez való betétmenetek (EG) ellenőrzéséhez. A köszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 – 2299 szerint. **Megy és nem megy oldal egy markolaton (DIN 2240, 1 rész, Form R).** Nem megy oldal pirossal jelölve.

Felhasználás:

Metrikus ISO-menetekhez – betétmenet (EG), jobbos DIN 8140-2.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,7 mm
Menet	EG M4
Menetfajta	EG-M
Szabvány	DIN 8140
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszert
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszert
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

Szolgáltatások

DAkS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm	028590 90
KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm	028550 20