


## Dugós menetidomszer EG 6H mód., Menet: EG-M16



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486180 EG-M16
GTIN	2050001919229
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Kivitel:

Menetidomszer huzalos menetbetétekhez való betétmenetek (EG) ellenőrzéséhez. A köszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 – 2299 szerint. **Megy és nem megy oldal egy markolaton (DIN 2240, 1 rész, Form R).** Nem megy oldal pirossal jelölve.

#### Felhasználás:

Metrikus ISO-menetekhez – betétmenet (EG), jobbos DIN 8140-2.

#### Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

### Műszaki leírás

Menet	EG M16
Menetemelkedés	2 mm
Szabvány	DIN 8140
Menetfajta	EG-M
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszert
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszert
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

### Szolgáltatások

DAkS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm	028590 90
KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm	028550 20