

Garant**Tárcsakefe, szilícium-karbid (SiC), Ø 100 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	575012 80
GTIN	4045197892638
Árucikk kategória	51P

Leírás**Kivitel:**

Hosszanti horonnyal a marófej befogókban (DIN 6357) és kombinált marótüske befogókban (DIN 6358) való befogáshoz.

Tárcsakefék **nagyon sűrű csiszoló söрте bevonattal (teljes bevonat)** fixen a műanyag tárcsába öntve. **Nagyon alaktartó** az egymást kölcsönösen többszörösen megtámasztó sörtéknek köszönhetően. Nagyon hosszú élettartamú.

Nylon sörték nagyon magas **szilícium karbid szemcsehányaddal** univerzális felhasználáshoz.

Előny:

- **Munkadarabok utólagos megmunkálása közvetlenül a forgácsolási folyamatot követően.**
- **Ismételhető eredmények a folyamatosan szabaddá váló csiszolószemcséknek köszönhetően.**
- **Folyamatbiztos a nagy alakstabilitásnak és pontosságnak köszönhetően.**
- **Gyors és biztonságos szerelés további tartozékok nélkül.**
- **Nagyon nagy körfutási pontosság.**

Felhasználás:

CNC megmunkáló központokon és robotokon való használathoz, elsősorban **nedves csiszoláshoz** hűtő-kenőanyaggal. Sík alkatrész megmunkálása: Precíz **sorjázás, éllekerekítés, finommegmunkálás** a marás után, pl. tömítő és érintkező felületek **felületi finiselése**.

Figyelem:

Speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Sörte vastagsága	1,2 mm
Szemcsézet	80
Finomsági fok	Durva
Előtolás	3000 - 5500 mm/min
Fogásvétel	0,8 (finom) – 1,5 (durva) mm
Terméknév attribútum	Ø 100 mm
Kefe Ø D ₁	100 mm
Tárcsa Ø D ₂	106 mm
Csiszolóanyag	Szilícium-karbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Munkafelület Ø	100 mm
Furat Ø d ₁	22, horonnyal mm
Keferész hossza H ₁	35 mm
Ajánlott fordulatszám	1400 - 1700 min ⁻¹
Maximális fordulatszám	3500 min ⁻¹
Termék fajtája	Tárcsakefe

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		

GG(G)	feltételesen alkalmas
CuZn	alkalmas
Uni	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas
Szárász	feltételesen alkalmas

Tartozék

RögztőcsavarBelső hűtéssel Tűske Ø-höz 22 mm	575096 22
----------------------------------------------	-----------