

Garant**Tárcsakefe, kerámia szemcse (CER), Ø 70 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	575030 120
GTIN	4045197892737
Árucikk kategória	51P

Leírás**Kivitel:**

Hosszanti horonnyal a marófej befogókban (DIN 6357) és kombinált marótüske befogókban (DIN 6358) való befogáshoz.

Tárcsakefék **nagyon sűrű csiszoló sörte bevonattal (teljes bevonat)** fixen a műanyag tárcsába öntve. **Nagyon alaktartó** az egymást kölcsönösen többszörösen megtámasztó sörtéknek köszönhetően. Nagyon hosszú élettartamú.

Nylon sörték **kerámia szemcsehányaddal**. Agresszív csiszoló hatású.

Előny:

- **Munkadarabok utólagos megmunkálása közvetlenül a forgácsolási folyamatot követően.**
- **Ismételhető eredmények a folyamatosan szabaddá váló csiszolószemcséknek köszönhetően.**
- **Folyamatbiztos a nagy alakstabilitásnak és pontosságnak köszönhetően.**
- **Gyors és biztonságos szerelés további tartozékok nélkül.**
- **Nagyon nagy körfutási pontosság.**

Felhasználás:

CNC megmunkáló központokon és robotokon való használathoz, elsősorban **nedves csiszoláshoz** hűtő-kenőanyaggal. Sík alkatrész megmunkálása: Precíz **sorjázás, éllekerekítés, finommegmunkálás** a marás után, pl. tömítő és érintkező felületek **felületi finiselése**.

Figyelem:

Speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Szemcsézet	120
Sörte vastagsága	1,1 mm
Finomsági fok	Közepes
Előtolás	2500 - 5000 mm/min
Fogásvétel	0,8 (finom) – 1,5 (durva) mm
Terméknév attribútum	Ø 70 mm
Kefe Ø D ₁	70 mm
Tárcsa Ø D ₂	76 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Munkafelület Ø	70 mm
Furat Ø d ₁	22, horonnyal mm
Keferész hossza H ₁	35 mm
Ajánlott fordulatszám	1900 - 2300 min ⁻¹
Maximális fordulatszám	4500 min ⁻¹
Termék fajtája	Tárcsakefe

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Száraz feltételeken alkalmas

Tartozék

Rögzítőcsavar Belső hűtéssel Tüske Ø-höz 22 mm

575096 22