



Rugós csőbilincs fogó, Teljes hossz: 180mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	719965 180
GTIN	4003773081159
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

A süllyesztékben kovácsolt Cobra® vízpumpafogó alapján finombeállítási lehetőséggel. Speciális pofákkal önszorító tömlőbilincsek megtartásához; **pofák 360°-ban elforgathatók**. Feketére foszfátózott fogó.

Előny:

Csekély erő kifejtés az extra hosszú karáttételnek köszönhetően. Pofanyílás 80 mm.

Felhasználás:

Önszorító csőbilincsek, standard-, helytakarékos- és huzalbilincsek, valamint pántos bilincsek biztonságos megfogásához.

Műszaki leírás

Nyílásméret	50 mm
Teljes hossz	180 mm
Névleges méret	50 mm
Befogási tartomány	≥ 30 mm
max. befogási szakasz	30 mm
Markolat kivitele	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt és olajban edzett
Fogó felülete	szürkére foszfátózott
Pofa 360°-kal elforgatható	igen

Gyorsállítás	igen
Termék fajtája	Szorító olló