



Hajlított hatszögműkulcs készlet, gömbvégű fejjel Krómozott, Kulcsok száma: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	626065 9
GTIN	7610733218950
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, optimalizált szárhosszak. Gömbvégű fejjel, 30°-ig szögben lehet csavarozni. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.

Tartalom:

1-1 db 626063 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	9
Profil	6-szög csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Hajlított hatszögműkulcs, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 2,5 mm	626063 2,5
--	------------

Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 10 mm	626063 10
Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 5 mm	626063 5
Műanyag tok hajlított hatszögműkhöz Típus 11	626250 11
Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 4 mm	626063 4
Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 8 mm	626063 8
Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 3 mm	626063 3
Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 1,5 mm	626063 1,5
Műanyag tartó hajlított hatszögműkhöz Kulcshelyek száma 9	627255 9
Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 6 mm	626063 6
Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 2 mm	626063 2