



Hajlított hatszögmű kulcs készlet, gömbvégű fejjel Porszórt bevonattal, Kulcsok száma: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	626066 9
GTIN	7610733066063
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, optimalizált szárhosszak. Gömbvégű fejjel, 30°-ig szögben lehet csavarozni. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett, krómozott és **porszórt** bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel.

Tartalom:

1-1 db 626064 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret
Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	9
Profil	6-szög csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

627255 9

Műanyag tartó hajlított hatszögműkulcsokhoz Kulcs helyek száma 9

Hajlított hatszögműkulcs, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 8 mm

626064 8

Hajlított hatszögműkulcs, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 5 mm

626064 5

Műanyag tok hajlított hatszögműkulcsokhoz Típus 11

626250 11

Hajlított hatszögműkulcs, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 10 mm

626064 10

Hajlított hatszögműkulcs, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 3 mm

626064 3

Hajlított hatszögműkulcs, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 6 mm

626064 6

Hajlított hatszögműkulcs, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 2 mm

626064 2

Hajlított hatszögműkulcs, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 1,5 mm

626064 1,5

Hajlított hatszögműkulcs, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 4 mm

626064 4

Hajlított hatszögműkulcs, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 2,5 mm

626064 2,5