



Kettős csillagkulcs, egyenes, foszfátzott, Kulcsnyílás: 8X10 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	617900 8X10
GTIN	4045197385673
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

HOLEX – ovális szárral.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

HOLEX – króm-vanádium acél, foszfátzott.

Kulcs hossza L: 115 mm

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max: 13,5 mm

Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max: 16 mm

Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$: 6 mm

Műszaki leírás

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	13,5 mm
Kulcsnyílás $_1$	8 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	6 mm
Kulcsnyílás $_2$	10 mm
Kulcs hossza L	115 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	16 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátzott
Terméknév attribútum	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs