

**Kettős csillagkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 20X22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	617600 20X22
GTIN	4018754021376
Árucikk kategória	63A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**STAHLWILLE** – jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. **AS-Drive** profillal.

**Szabvány:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Alapanyag:**

**STAHLWILLE** – króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

**Műszaki leírás**

Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	32,4 mm
Kulcsnyílás $_1$	20 mm
Kulcs hossza L	210 mm
Kulcsnyílás $_2$	22 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\ max}$	10,8 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	29 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)

Termék fajtája

Csavarkulcs