



## Kettős csillagkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 10X11 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	617600 10X11
GTIN	4018754021253
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**STAHLWILLE** – jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. **AS-Drive** profillal.

#### Szabvány:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Alapanyag:

**STAHLWILLE** – króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás <sub>1</sub>	10 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1 \max}$	6 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	11 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2 \max$	17 mm
Kulcs hossza L	130 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1 \max$	16 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)

Termék fajtája

Csavarkulcs