

Garant**Lyukfűrész, bimetall, Átmérő: 102mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	589010 102
GTIN	4045197158666
Árucikk kategória	51S

Leírás**Kivitel:**

Robustus törésálló szerkezet váltakozó fogazással rugalmas speciális acéltesten (bimetall). Az erősített, merev fenék menettel és menesztőfuratokkal rendelkezik (32 mm Ø-től) a szárra történő biztonságos befogáshoz. A HSS fogak kimagasló minősége, a foggeometria és a csekély gyártási tűrések kiváló vágási teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.

- **Váltó fogazás, 4 / 6 fog / col a rezgésmentes járás érdekében.**
- **Maximális vágásmélység minden 38 mm méretnél.**
- **Precízen köszörült fogak – Nagyon gyors fűrészelés és tiszta vágott él.**

Felhasználás:

Állványos fűrőgépeken, esztergapadokon vagy megfelelő fordulatszámú elektromos kézi fűrőgépeken. Kör alakú lyukak vágásához vékony és vastag falú anyagokban, sík vagy íves munkadarab felületekkel. Alkalmos minden olyan anyaghoz, mint az acél, **nemesacél**, sárgaréz, vörösréz, öntöttvas, könnyűfém, fa, gipsz- és műanyag lemezek stb. Kenőanyag használatával nő az élettartam (fémek).

Ajánlás:

Vágóolaj alkalmazása (pl. 084205 sz. 0,25 méret) növeli az élettartamot és gyorsabb munkatempót tesz lehetővé.

Figyelem:

A befogószárok és a lyukfűrészek kompatibilisek minden kereskedelmi forgalomban kapható nem Bosch-SDS bimetall lyukfűrészszel. Közethez való fűrőkoronákat lásd a

788000, 788040, 788050 sz. alatt. Acélhoz való keményfém körkivágókat lásd a 118400, 118500, 119000 sz. alatt.

Műszaki leírás

Ajánlott fordulatszám, acél	85 min ⁻¹
Ajánlott fordulatszám, INOX	40 min ⁻¹
Átmérő	102 mm
Ajánlott fordulatszám, alu	120 min ⁻¹
Fogak / coll	4 / 6
Termék fajtája	Lyukfűrész

Tartozék

Központfűrő HSS Típus 6KT	589430 6KT
Központfűrő, keményfém betétes Típus 6KT	589432 6KT
Befogószár Típus 210L	589310 210L
Befogószár Típus 210S	589310 210S