



Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított, Kulcsnyílás: 17X19mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	616500 17X19
GTIN	4018754021765
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. A fejek mindkét oldalon enyhén hajlítottak. **AS-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 897 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	250 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	13,5 mm
Kulcsnyílás 2	19 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1 \max$	24,1 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2 \max$	27 mm
Kulcsnyílás 1	17 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkellbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

