

HOLEX**Kettős csillagkulcs készlet, hajlított, krómozott, Kulcsok száma: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615960 8
GTIN	4045197161055
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

HOLEX – ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

HOLEX – króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

1-1 db 615600 / 615000 / 615900 / 615950 sz. kettős csillagkulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Műszaki leírás

Kulcsok száma	8
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	75 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott

Termék fajtája

Csavarkulcs

Tartozék

Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 16X17 mm	615950 16X17
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 19X22 mm	615950 19X22
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 6X7 mm	615950 6X7
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 10X11 mm	615950 10X11
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 18X21 mm	615950 18X21
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 12X13 mm	615950 12X13
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 14X15 mm	615950 14X15
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 8X9 mm	615950 8X9