



Kettős csillagkulcs, egyenes, foszfátózott, Kulcsnyílás: 19X22 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	617900 19X22
GTIN	4045197385765
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

HOLEX – ovális szárral.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

HOLEX – króm-vanádium acél, foszfátózott.

Kulcs hossza L: 204 mm

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max: 29 mm

Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max: 32,4 mm

Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$: 10,8 mm

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	19 mm
Kulcsnyílás ₂	22 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	29 mm
Kulcs hossza L	204 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	10,8 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	32,4 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátzott
Terméknév attribútum	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs