



Kettős csillagkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 13X17mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	617600 13X17
GTIN	4018754021291
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

STAHLWILLE – jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. **AS-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

STAHLWILLE – króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	13 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1 \max}$	8 mm
Kulcsnyílás ₂	17 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1 \max$	20,5 mm
Kulcs hossza L	170 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2 \max$	25,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)

Termék fajtája

Csavarkulcs