



## Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított, Kulcsnyílás: 20X22mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	616500 20X22
GTIN	4018754021802
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. A fejek mindkét oldalon enyhén hajlítottak. **AS-Drive** profillal.

#### Szabvány:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

### Műszaki leírás

Kulcs hossza L	280 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	28,5 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\text{ max}}$	14,5 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	31,3 mm
Kulcsnyílás $_2$	22 mm
Kulcsnyílás $_1$	20 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

