



Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított, Kulcsnyílás: 21X23mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	616500 21X23
GTIN	4018754021819
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. A fejek mindkét oldalon enyhén hajlítottak. **AS-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 897 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkelt bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Műszaki leírás

Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	32,9 mm
Kulcsnyílás $_1$	21 mm
Kulcs hossza L	328 mm
Kulcsnyílás $_2$	23 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	29,8 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	14,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkeltbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

