

**Kettős csillagkulcs, egyenes, foszfátózott, Kulcsnyílás: 16X17 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	617900 16X17
GTIN	4045197385710
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**HOLEX** – ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Alapanyag:**

**HOLEX** – króm-vanádium acél, foszfátózott.

Kulcs hossza L: 169 mm

Maximális gyűrű  $\varnothing D_1$  max: 24,5 mm

Maximális gyűrű  $\varnothing D_2$  max: 25,5 mm

Maximális gyűrűmagasság  $h_{1\text{ max}}$ : 8 mm

**Műszaki leírás**

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	24,5 mm
Kulcs hossza L	169 mm
Kulcsnyílás $_2$	17 mm
Kulcsnyílás $_1$	16 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\text{ max}}$	8 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	25,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátzott
Terméknév attribútum	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs